


ZN5379

RUEDA LIBRE ALTERNADOR

INFORMACIÓN TÉCNICA



INFORMACIÓN GENERAL

Con el objetivo de alinear la polea correctamente, se aconseja de medir siempre la cuota D y utilizar el espesor más idoneo

Alternador	Rueda libre alternador	Espesor
63321826	ZEN 5379	2,5 mm
63321833	ZEN 5379	2,5 mm
63321859	ZEN 5379	1,0 mm
63377004	ZEN 5379	2,5 mm
63377005	ZEN 5379	2,5 mm
63377490	ZEN 5379	2,5 mm
63377491	ZEN 5379	2,5 mm
63377492	ZEN 5379	2,5 mm

